

INFINITE POSSIBILITIES  
myria

MANUAL UTILIZARE



RO RÂȘNIȚĂ CAFEA  
MY4145



### SPECIFICAȚII TEHNICE:

Alimentare: 220-240V, 50/60Hz

Putere: 180W

Viteză de rotație motor: 14500 rpm

Capacitate de răsnire: aproximativ 40g

Comutator pornit/oprit

### MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ÎN UTILIZARE

1. Asigurați-vă să sursa de alimentare are aceleași specificații tehnice ca cele marcate pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.
2. Nu folosiți produsul gol sau mai mult de 60 secunde continuu.
3. Deconectați aparatul când îl umpleți sau îl goliți sau înainte de a îl curăța.
4. Nu introduceți mâna sau alte obiecte în aparat pe durata funcționării lui.


### UTILIZARE

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit.
2. Nu umpleți vasul de măcinare mai mult de 2/3 din capacitatea sa.
3. Fixați bine capacul din plastic.
4. Puteți folosi râșnița electrică pentru a măcina cafea, boabe de piper, alune, migdale, etc.
5. Lăsați râșnița să funcționeze continuu maxim 45 secunde. Dacă funcționează continuu 45-60 de secunde, lăsați-o câteva secunde să se răcească înainte de a o folosi din nou.

### CURĂȚARE PRODUS

Curățați produsul cu o cârpă uscată.

Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide și nu folosiți cârpe sau lavete umede pentru a îl curăța!



## RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
- Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



**Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetice**



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directiva 1999/5/CE ; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email : [OFFICE@CES.NT.RO](mailto:OFFICE@CES.NT.RO)

# MY4145

